



Paquete económico de plaquita de corte reversible DNMG de desbaste 30 piezas HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	GG3908 110404
GTIN	4067263092919
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Número de cambios/cortes	4
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Material de corte	HM
Contenido	250780 HBT020
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\min}$	0,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\max}$	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM

Hoja de datos

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3908 110404
