

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. SCLCL 95°, para plaquitas de corte reversibles CC.., izquierda****Datos de pedido**

Número de pedido	265009 40/09
GTIN	4069515024587
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de L_{min} . Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A40X SCLCR/L09
Longitud total L	359 mm
Serie	Master Mute
Tamaño de placa	9 mm
Ø perforación previa mínima D_{min}	50 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tornillo para calzo	269013 8
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Calzo	269005 17
Desplazamiento central L_3	27 mm
Ø de mango D_s	40 mm
Longitud de voladizo L_1	240 mm

Norma	Norma de fábrica
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
L _{min}	240 mm
Tipo de boca	izquierda
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265009-40/09>