

**SCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT020, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3942 09T304
GTIN	4067263093473
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Inhoud	260791 HBT020
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	30
Soort	HBT020
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3942 09T304