

Garant**Inserto VCGT per finitura 30 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 160408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3832 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VCGT 160408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Impiego principale	N
Contenuto	261374 HB7315-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3832 160408