


**Garant**

### Pack promotionnel Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, 5 pièces



#### Données de commande

N° commande	GG1251 1,7
GTIN	4067263106562
Classe d'article	GGN

#### Description

##### Exécution:

Avec Ø nominal et de queue identique.  
Revêtement TiAlN pour des performances accrues.  
Similaires à DIN 6539 (extra courts).

**Identique au code art.: 122151.**

##### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .  
Serrage efficace dans le mandrin 341050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.

#### Description technique

Avance $f$ dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/tr
Sommaire	5"
Tolérance de queue	h7
Longueur des goujures $L_c$	10 mm
Tolérance Ø nominal	h7

## Fiche technique

Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	7,5 mm
Longueur totale L	34 mm
$\varnothing$ nom. $D_c$	1,7 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	1,7 mm
Norme	DIN 6539
Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiAIN
Type d'outils	Carbure monobloc
Type	N
Angle de pointe	118 degré
Angle d'hélice	30 degré
Queue	Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	260 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	180 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	S

## Fiche technique

Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
CuZn	adaptée	180 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
<del>à sec</del>	<del>moyennement adaptée</del>		

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG1251 1,7