

Garant

Plaquette VCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 110304



Données de commande

N° commande	GG3574 110304
GTIN	4067263097228
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	261454 HB7130-2
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Application principale	M

Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3574 110304