



Formato convenienza Inserto per finitura WNMG 30 pezzi HB7010-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2478 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Contenuto	251964 HB7010-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p max.	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2478 080408