



Inserto SNMG per finitura 30 pezzi, HBT130, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3968 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Contenuto	251160 HBT130
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3968 120404