



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung, HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3903 120408
GTIN	4067263092520
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhalt	250197 HBT020
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Beschichtung	TiCN

Datenblatt

Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3903 120408