


Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3569 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Inhalt	261374 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3569 160408