

LED-Echtfarben-Arbeitsleuchten COLOUR MATCH, Typ: SUN2



Bestelldaten

Bestellnummer	081513 SUN2
GTIN	5708997354452
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für **perfekte Farbwiedergabe** und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. **Glaslinse austauschbar** und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung. **SUNMATCH.** Aufladbare **staub- und wasserdichte** Akku-Hand-Arbeitsleuchte. Mit robustem, drehbarem Haken und starkem eingebautem Magnet. Flexibler Leuchtenkopf (180° schwenkbar). Bis zu **3 Std. Betriebsdauer** durch Zweitufenschalter. **Intelligente Schutzschaltung** schaltet nach 3 Minuten, bei Benutzung mit voller Leistung, ab. Ladestation vorbereitet für Wandmontage und Magnet zur Befestigung an der Werkbank.

Mit einer **2 COLOUR LIGHT-Funktion**. Diese ermöglicht die Wahl zwischen zwei Farbtemperaturen je nach Arbeitsaufgabe. Warmes Licht (4500 K) für helle Oberflächen und kaltes Licht (6500 K) für dunkle Oberflächen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, USB-Kabel, 3,7 V / 2600 mAh Li-Ionen-Akku.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	3,7 V
Lichtstrom	500 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	1
Lichtfarbe	warmweiß
Lichtfarbe	kaltweiß
Lichtfarbe	echtfarbe
Farbtemperatur	4500 - 6500 K
Akkuart	Lithium-Ion
Akkukapazität	2,6 Ah
CRI Wert	96
IP-Schutzart	IP 65
Gesamtbreite	60 mm
Leuchtdauer	2 h
Gesamtlänge	190 mm
Gewicht	300 g
ATEX-Zone	keine
Produktart	Arbeitsleuchte

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/081513-SUN2>