



Master Mute Bohrstange A.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC..., links



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265025 25/11 |
| GTIN | 4069515024938 |
| Artikelklasse | 29E |

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von L_{min} möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|----------------|
| passende Wendeschneidplatte | TC.. 1102.. |
| Serie | Master Mute |
| Gesamtlänge L | 247 mm |
| Norm | Werksnorm |
| ISO-Code Halter | A25X STFCR/L11 |
| Mittenversatz L ₃ | 17 mm |
| Auskraglänge L ₁ | 150 mm |

Datenblatt

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 32 mm |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Schaft-Ø D_s | 25 mm |
| Plattengröße | 11 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 47 |
| L_{min} | 155 mm |
| Anschlussgewinde | G1/4 |
| Innenkühlung | ja |
| Einsatzart | links |
| Schaftausführung | Stahl |
| Schwingung | gedämpft |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Anwendung | Plandrehen |
| Produktart | Bohrstange |

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265025-25/11>