



Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HBT130, Taille: 060202



Données de commande

N° commande	GG2618 060202
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Type d'outils	HM
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,15 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Sommaire	260082 HBT130
Revêtement	TiCN

Fiche technique

Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2618 060202