


Scheda tecnica



Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 11T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3939 11T304
GTIN	4067263095545
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p max.	2,75 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Contenuto	260507 HBT020
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3939 11T304