

Garant

Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160616



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2914 160616
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	5,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 mm/min
Numero pezzi	30
Contenuto	250338 HB7140-2
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	1,05 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160616

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2914 160616