

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7120-1, Maat: 120416****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2909 120416
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ min}$	1,05 mm
Hoekradius	1,6 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Aantal	50
Inhoud	250162 HB7120-1
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2909 120416