

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2411 120404
GTIN	4067263092308
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250156 HB7020-2
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2411 120404
