



Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2868 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261374 HB7020-2
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2868 160408