

Garant

Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2844 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260956 HB7035-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2844 16T304