

**Fordelspakning DNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 30 stk. HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3910 150608
GTIN	4067263093039
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1,8 - 6 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,75 mm
Indhold	250786 HBT020
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Belægning	TiCN
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3910 150608
