

**VBMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HBT020, Størrelse: 110304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3950 110304
GTIN	4067263095910
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Indhold	261252 HBT020
Skæremateriale	HM

Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3950 110304