



### Vorteilspack Fächerschleifscheibe speed CER flach



#### Bestelldaten

Bestellnummer	GG5235 80
GTIN	4067263136675
Artikelklasse	GGN

#### Beschreibung

##### Ausführung:

- Hochwertiges, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) für maximale Schleifleistung und niedrigen Anpressdruck.
- Schleifaktive Beschichtung für kühlen Schliff.
- Robustes Polycotton-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
- Ergonomischer und Vibrationsdämpfender Polyester-Kunststoffteller (zurücksetzbar).
- Beste Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern.

speed - Flache Lamellenanordnung für hohes Zeitspanvolumen und hohe Standzeit.

Entspricht 565235.

##### Verwendung:

Exaktes Anfassen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

#### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Inhalt	100

## Datenblatt

Formbeschreibung	flach
Körnung	80
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
schleifaktive, kühlende Beschichtung	Ja
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5235-80>