



ER-Spannmutter High Speed, für ER: 11



Bestelldaten

Bestellnummer	309595 11
GTIN	4069515040624
Artikelklasse	31Z

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Sechskant SW 17.**

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewichtet!

Technische Beschreibung

Gewinde	M14x0,75
Gesamtlänge L	12 mm
Außen-Ø D	19 mm
maximales Anzugsmoment	40 Nm

Datenblatt

Norm

DIN 6499 D

Produktart

Spannmutter