



Vorteilspack Trennscheibe „2 in 1“



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5505 125/250
GTIN	4067263137023
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Trennscheibe für Stahl und INOX.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:

A60R-BF. Entspricht 563505.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	1 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Inhalt	250

maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
Formbeschreibung	gerade
Spezifikation	A60R-BF
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Trennscheibe „2 in 1“ Scheiben-Ø 125 mm	563505 125
---	------------