


Garant

Voordeelsverpakking VHM-afbramer met spiraal 90°



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG8154 0,5
GTIN	4067263062189
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 208154.

Afbramer met **gepolijste spaanruimtes** en **scherpe snijkanten** speciaal voor aluminium- en kunststofbewerking.

Tolerantie: **Maat S = +/- 0,2 mm.**

Tophoek = +/- 5 boogminuten.

Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het **afschuinen** en **afbramen** van werkstukanten en voor **contourwerkzaamheden**.

Technische beschrijving

Fasenfrezen	45 graden
Schacht-Ø D _s	3 mm
Totale lengte L	50 mm
Maat S	0,3 mm
Voeding f _z in aluminium kortspanend	0,01 mm

Voeding f_z in PMMA acryl	0,01 mm
Snijkant-Ø D_c	0,5 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inhoud	5
Aantal tanden Z	3
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale Ø	h6
Spiraelhoek	35 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	rood
Producttype	Afbramer

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	480 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	440 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	210 m/min	N
PEEK	geschikt	150 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	150 m/min	N
POM GF25	geschikt	150 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	150 m/min	N

PEEK GF30	geschikt	130 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	geschikt	300 m/min	N
Cu	geschikt	160 m/min	N
CuZn	geschikt	200 m/min	N
nat maximaal	geschikt		

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG8154-0,5>