

Garant

Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3504 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p\max}$	2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,15 mm
Inhalt	260050 HB7130-2
Eckenradius	0,2 mm

Datenblatt

Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3504 060202