


Garant

Plaquette WNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 060404



Données de commande

N° commande	GG2981 060404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Nombre de changements/dents	6
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Type d'outils	Carbure
Sommaire	251952 HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	WNMG 060404

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Quantité	50
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2981 060404