

**SCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HBT020, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3942 120404
GTIN	4067263095675
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Indhold	260793 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P

Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal stk.	30
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3942 120404