

Garant

Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2865 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p min	0,15 mm
Inhalt	261364 HB7020-2
Schnitttiefe a_p max	1,75 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2865 110302