


**Garant**

### Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110304



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3566 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 mm/min
Contenuto	261366 HB7140-2
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolleranza	M

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	1,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3566 110304