

Garant

Inserto SCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3531 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	260744 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3531 09T308