




### Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 11T302



#### Données de commande

N° commande	GG3939 11T302
GTIN	4067263095521
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Sommaire	260503 HBT020
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 280 mm/min
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,15 mm

## Fiche technique

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3939 11T302