



**Płytki skrawające WNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HBT130,
Rozmiar: 060404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3984 060404
GTIN	4067263094999
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
powłoka	TiCN
liczba sztuk	30
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zawartość	252092 HBT130
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm

Karta danych

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3984 060404