



## Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto (formato convenienza)



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5294 40
GTIN	4062406201708
Classe articolo	GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un'elevata potenza abrasiva.
  - Platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
  - Per l'impiego universale su acciaio e INOX.
  - Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.
- speed - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di asportazione di materiale per unità di tempo** e una durata elevata.

Come n. art. 565294.

#### Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

#### Nota:

**Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.**

### Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	piatto

Ø Disco	115 mm
Contenuto	100
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

## Accessori

Disco abrasivo lamellarespeed ZA piatto Grana 40

565294 40