

Scheda tecnica

Garant

Inserto CCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 120402



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3804 120402
GTIN	4067263097532
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260156 HU7310
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	CCGT 120402
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3804 120402