

Garant**Softcut® kampinė freza su sriegiu, keičiamoms plokštelėms AP..****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215615 10/2
GTIN	4045197601841
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškos kampinės frezos, nelygiai sudalintos, kad kuo ramiau ir kuo tiksliau pjautų. **Nauja karta** labai efektyvių kampinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	20 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M6
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 0602..
$\varnothing D_2$	9,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,7 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	18 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,67 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	6,85 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	8 mm
Koto forma	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/215615-10/2>