

Garant

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,
HB7035-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2477 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Schnitttiefe a _{p min}	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	251802 HB7035-2
Schnitttiefe a _{p max}	2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2477 160404