

Garant**Fraise grande avance Power Q avec queue cylindrique, pour plaquettes XO..****Données de commande**

N° commande	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Classe d'article	21O

Description**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750** réf. **1,2** avec l'embout **674252** réf. **8IP**.**Description technique**

Perçage par interpolation Ø D _{min}	36 mm
Ø queue D _s h6	20 mm
Ø dents D _c	22 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	42 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation a _p	0,3 mm
Longueur totale L _{tot}	180 mm
Longueur de col L ₁	30 mm
Nombre de dents Z	3
Ø D ₃	14 mm
Plaquette adaptée	XOM.060310
Angle de plongée oblique α _{max}	1,89 degré

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	12,13 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx- Plus® 8IP	674252 8IP