



Vorteilspack Gewebeklebeband



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3766 48X50
GTIN	4067263137610
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie **Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.**

Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.

Gewebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.

Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Technische Beschreibung

Besonderheit	handeinreißbar
Länge	50 m
Farbe	schwarz

Trägermaterial	Gewebe
Zugfestigkeit	3,5 N/mm
Breite	48 mm
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Liner vorhanden	nein
Dehnungsfähigkeit	25 %
Lagertemperatur	20 °C
Klebmasse	Synthesekautschuk
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Verpacken
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Verkleben
Klebkraft auf Stahl	0,75 N/mm
temperaturbeständig bis	75 °C
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Stärke	0,17 mm
Klebebandart	einseitig
Gewebefeinheit	32 Mesh
Produktnamensattribut	schwarz
Produktart	Klebeband

Zubehör

Gewebeklebeband Breite x Länge (mm x m) 48X50

083766 48X50