


**Garant**

### Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110404



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2929 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$ max.	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	250752 HB7140-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4

## Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2929 110404