



**Płytki skrawające SCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT130,
Rozmiar: 09T304**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2677 09T304
GTIN	4067263096801
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
powłoka	TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Zawartość	260791 HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
liczba sztuk	50

Karta danych

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2677 09T304