



Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HBT020, Tamaño: 060204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3932 060204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204

Contenido	260084 HBT020
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	30
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3932 060204