




Paquete económico de fresas MDI, 5 unidades



Datos de pedido

Número de pedido	GG2241 12
GTIN	4062406198985
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Con **destalonado excéntrico** y **rectificado fino** adicional en el espacio entre dientes para una **evacuación excelente de la viruta** en materiales de aluminio de viruta larga.

Como n.º 202241.

Aplicación:

Para desbastado y acabado.

Descripción técnica

Longitud de filo L _c	24 mm
Ø de corte D _c	12 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Longitud total L	83 mm
Número de dientes Z	3
Ángulo de hélice	45 grados
Tolerancia Ø nominal	e8

Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,07 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,05 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Contenido	5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D en contorneado
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	170 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	105 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

Accesorios

Fresas MDI Ø e8 DC 12 mm

202241 12