

Garant**KNUX vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7130-2, Størrelse: 160405L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2937 160405L
GTIN	4067263094500
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	251032 HB7130-2
Hjørneradius	0,5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405L
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p\min}$	0,35 mm

Belægning	belagt
Antal stk.	50
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2937 160405L