


Garant**Vorteilspack Präzisions-Kegelsenker mit Ungleicheilung mit 3 Spannflächen 90°, 10 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG1132 8,3
GTIN	4062406198534
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Senker mit 3 Schneiden. Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Radial hintschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. Neuentwickelte, **spezielle TiAIN-Beschichtung** für hohe Standzeiten.

Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

Schaft **zusätzlich mit 3 Spannflächen** für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Wie Nr. 150132.**Vorteil:**

Hohe Laufruhe während des gesamten Senkvorganges. Ratterfreier Lauf für perfekte Ergebnisse **bei optimalen Werkzeug-Standzeiten.**

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von **exakten, runden 90°-Senkungen.**

Technische Beschreibung

Außen-Ø	8,3 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,1 mm/U
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L	50 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	2 mm

Schafttoleranz	h9
Schaft-Ø D _s	6 mm
für Senkschrauben DIN 7991	M4
Inhalt	10
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	DIN 335 C
Schaft	Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	75 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	75 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	65 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	18 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	S
GG(G)	geeignet	25 m/min	K

CuZn	geeignet	60 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Präzisions-Kegelsenker mit Ungleicheilung und 3
Spannflächen 90° Außen-Ø Dc 8,3 mm

150132 8,3