



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3958 160608
GTIN	4067263094012
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN
Inhalt	250204 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p max	5,5 mm
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3958 160608