


**Garant**

## Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2910 120412
GTIN	4067263093862
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Inhalt	250160 HB7130-2
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	4,25 mm
Toleranz	M
Eckenradius	1,2 mm
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe a <sub>p min</sub>	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412

## Datenblatt

Schneidstoff	HM
Schlucht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG2910 120412