

Garant

**Płytki skrawające WNMG do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7120-1,
Rozmiar: 060404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2979 060404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Zawartość	251952 HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 mm/min
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2979 060404