

Garant**Fraise à dresser Softcut® avec queue cylindrique, pour plaquettes AO..****Données de commande**

N° commande	215407 16/2
GTIN	4069515038508
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,5** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	140 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	1,6 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	21,7 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	29,3 mm
Plaquette adaptée	AO.T1104
Ø D_3	13 mm
Série	Softcut®

Fiche technique

Perçage par interpolation a_p	7,6 mm
Ø dents D_c	16 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	10,5 degré
Longueur de col L_1	50 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à dresser

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 215407 16/2