

Garant

Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 080404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2487 080404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Profondità di taglio $a_{p\max}$	2 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Contenuto	252068 HB7010-2

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2487 080404